

Förhöjningsdistans PD5



RSK 7129815

Förhöjningsdistans 5 (PD 5) används alltid i kombination med förhöjningsringarna PF12 (RSK 713 38 22), PF25 (RSK 713 38 23) eller PF37 (RSK 713 38 26). Monteras i samband med pågjutning eller annan förstärkning av golv, för att höja upp golvbrunnens tätskiktsanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras. Kan endast monteras i JAFÖs golvbrunnar med skruvad klämring i plast.

Förhöjningsring utan PD 5 och med PD 5:

PF12 12 mm ger 17 mm

PF25 25 mm ger 30 mm

PF37 37 mm ger 42 mm

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
H5mm	7129815	Betonggolv, Träbjälklag, Klinkergolv med limfläns, Klinkergolv med klämram, Alle, Betong/Trä
Material	Golvbeläggning	Version
EPDM	Klinker, Vinyl, Massa, Betong, Betong/Massa/Klinker, Betong/Massa/Klinker/Vinyl, Klinkergolv med limfläns, Klinkergolv med	Monteras med PF 12, 25 el 37

klämram,
Klinker/Vinyl

Artikelns färg

Svart

Funktion

För Jafo
golvbrunnar i plast